

SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou • s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace 3366.020



Popis produktu

Trubková hlava kladiv s měkkou vložkou SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vložky nabízejí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštipávají.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace.

Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Všechny svary jsou kompletně roboticky svařené. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání ocelového šrotu i při maximálním zatížení. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozi.

Násada a vložky jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání od průměru 20 mm do 80 mm a také jako perlek o hmotnosti až 9300 g.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové, pro velmi silné údery.
- Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
- Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Kompletně roboticky svařené.
- Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
- Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům.
- Násada a vložky vyměnitelné.
- K dostání od průměru 20 mm do 80 mm a také jako perlek o hmotnosti až 9300 g.

Oblasti použití

Polohování a spojování obrobků ve svěráku, tvarování plechu, montáž obrobků s ostrými hranami, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, stavba lešení, vyrovnávací práce, bytová výstavba, stavba zařízení, údržbářské práce, zatloukání železných kolíků/kovových sloupků, vhodné pro silné údery, páčení, čalounické/sedlářské práce, děrování s průbojníkem, zatloukání ok s razníkem na oka, zatloukání svorek

Materiál

Násada

- Hickora

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštipnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Informace pro objednání

Ø			Rozměry		Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]							
20	105	300			300 x 105 x 20	245	4030618301578	AAA905c002	21-04-09-16	3366.020

Příklad použití





























Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.