

Perlíky do lesa • s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace 3366.0S3



Popis produktu

Trubková hlava perlíků do lesa je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder.

Navíc je práce s perlíky do lesa výrazně šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu jsou velmi odolné proti opotřebení, méně hlučné, odolné proti třískám a jsou vhodné pro velmi silné úderu. Navíc jsou ploché a umožňují šetrné zarážení dřevěných kůlů bez jejich poškození.

Roboticky svařená hlava kladiva má integrované ochranné pouzdro násady.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Tento výrobek je k dostání ve třech provedeních: Průměr hlavy 80 mm s celkovou hmotností 3600 g, průměr hlavy 100 mm s celkovou hmotností 5000 g a průměr hlavy 100 mm s celkovou hmotností 6500 g.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové perlíky pro velmi silné úderu, méně hlučnou práci a práci šetrnou ke kloubům.
- Velmi odolné, vyměnitelné ploché vložky ze speciálního nylonu, který se nevyštípává.
- Roboticky svařená hlava kladiva s ochranným pouzdem násady.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3600 g) a v průměru 100 mm (celková hmotnost 5000 g a 6500 g).

Oblasti použití

Pro šetrné zarážení dřevěných kůlů

POZOR: Ocelový šrot není v těle utěsněný a pokud se odstraní vložky, mohl by uniknout. Nepoužívejte v citlivém prostředí / průmyslu!

Materiál

Násada

- Hickora

Vložky

- Nylon, bílá
- ploché
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	Obj. č.
			Délka x šířka x výška				
			[mm]		[g]		
80	200	880	880 x 200 x 80		3600	4030618304302	3366.0S3

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.