

SUPERCRAFT-perlíky • s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace 3366.110



Popis produktu

Trubková hlava SUPERCRAFT-perlíku je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce se SUPERCRAFT-perlíky výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštipávají.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace. Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozí.

Násada a vložky jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání ve třech velikostech: v průměru 80 mm s celkovou hmotností 4410 g, v průměru 100 mm s celkovou hmotností 7050 g a v průměru 100 mm s celkovou hmotností 9300 g.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové, pro velmi silné údery.
- Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
- Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
- Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům.
- Násada a vložky vyměnitelné.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 4410 g), v průměru 100 mm (celková hmotnost 7050 g) a v průměru 100 mm (celková hmotnost 9300 g).

Oblasti použití

Bednění, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, betonové bednění, stavba lešení, stavba stanů, stavba plotu, zatlukání ocelových klínů, vyrovnávací práce, údržbářské práce, výměna zaseknutých pneumatik

Materiál

Násada

- Hickora

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštipnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]	[mm]						
100	265	1000	1000 x 265 x 100	9300	4030618303879	AAA938c002	21-04-09-20	3366.110

Příklad použití



















Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.