

SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou • s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace a zaoblenou vložkou

3366.230



Popis produktu

Oproti standardní řadě obsahuje tato série (3366.2) na jedné straně zaoblenou vložku. Ta díky chybějícím hranám brání poškození materiálu nebo otiskům. Vložky nabízejí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonale absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivem SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace. Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání šrotové náplně i při maximálním zatížení. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozi. Násada a vložky jsou vyměnitelné. Toto provedení je k dostání v průměru 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové, pro velmi silné údery.
- Zaoblená vložka na jedné straně.
- Chrání před poškozením a otiskům.
- Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
- Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Kompletně roboticky svařené.
- Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
- Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům.
- Násada a vložky vyměnitelné.
- K dostání v průměrech 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Oblasti použití

Klempířské práce, skládací a ohýbací práce, čalounické/sedlářské práce, zatluování hřebíků

Materiál

Násada

- Hickora

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška						
			[mm]		[g]				
30	110	330	330 x 118 x 32		460	4030618312536	AAA905c002	21-04-09-16	3366.230

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.