

BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou • s násadou z ocelové trubky, odolnou proti prasknutí, potaženou polyuretanem a s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým držadlem

3379.060



Popis produktu

Trubková hlava kladiv s měkkou vložkou BLACKCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie.

Jsou tak možné velmi silné údery. Navíc je práce s kladivy BLACKCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

BLACKCRAFT je kompletně opláštěno polyuretanovou vrstvou. To nejenom chrání kladivo s měkkou vložkou před korozí, ale také šetří i obrobky, zabraňuje poškrábání, snižuje vznik jisker při špatných úderech a navíc snižuje vibrace. Silná vrstva polyuretanu na úderných stranách zajišťuje dlouhou životnost.

BLACKCRAFT obsahuje násadu z ocelové trubky, která je odolná proti prasknutí, a má ergonomicky tvarované, protiskluzové držadlo.

Toto provedení je k dostání od průměru 40 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové, pro velmi silné údery.
- Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
- Kompletně opláštěno polyuretanovou vrstvou: žádná koruze, žádné škrábance na obrobku, žádný vznik jisker při špatných úderech, navíc snižuje vibrace.
- Dlouhá životnost díky silné vrstvě polyuretanu na úderných stranách.
- Ergonomicky tvarovaná, protiskluzová násada z ocelové trubky, odolná proti prasknutí.
- K dostání od průměru 40 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, výměna zadřených pneumatik, montáž automobilových karoserií, vyklepávání důlků, polohování a seřizování obrobků, vyrovnávací práce, tvarování plechu, údržbářské práce, opracování dílů s citlivým povrchem

Materiál

Násada

- Ocelová trubka s ergonomicky tvarovaným, gumovým držadlem

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]	[mm]						
60	120	315	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.