

Průbojník 3408.012



Popis produktu

Série 3408 od firmy Halder nabízí průbojníky ve třech různých velikostech: v průměru 10 mm, 12 mm a 15 mm.

Tito malí pomocníci jsou na obou koncích opatřeni výměnitelnými, proti opotřebením velmi odolnými vložkami ze speciálního nylonu, které se nevyštípávají a umožňují tak velmi bezpečnou a šetrnou práci s ocelovým kladivem.

Vlastnosti výrobku:

- Malí pomocníci od firmy Halder.
- Oba konce jsou opatřeny výměnitelnými vložkami ze speciálního nylonu, který je velmi odolný proti opotřebením a nevyštípnává se.
- Umožňují bezpečnou a šetrnou práci s ocelovými kladivy.
- K dostání v průměru 10 mm, 12 mm a 15 mm.

Oblasti použití

Montážní/opravárenské/údržbářské práce s omezeným přístupem, automobilový průmysl

Materiál

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebením
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Montáž



Vyměnitelné nylonové vložky

Další informace

Další produkty

- Sada poklepových tyčí/průbojníků, 4 ks

Informace pro objednání

| Ø |  | Rozměry Délka x šířka x výška [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č. |
|----|---|--|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 12 | 170 | 170 x 12 x 12 | 130 | 4030618302063 | AAA905c002 | 21-04-07-02 | 3408.012 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.