

## Pokleповé tyče • bezodrazové

3408.020



### Popis produktu

Série 3408 od firmy Halder nabízí pokleповé tyče v různých velikostech od průměru 20 mm do 50 mm.

Pokleповé tyče jsou ve skutečnosti kladiva s měkkou vložkou bez násady, které umožňují uživateli držet hlavu kladiva přímo v ruce. Lze je použít nejenom tam, kde omezený přístup znemožňuje použití kladiva, ale navíc umožňují velmi přesné dávkování síly úderu na obrobek s dokonalou přesností a s minimální silou.

Tito mají pomocníci jsou na obou koncích opatřeni vyměnitelnými, tlumícími vložkami ze speciálního nylonu, které jsou velmi odolné proti opotřebení a nevyštípávají se.

Pokleповé tyče jsou bezodrazové, protože jsou naplněny ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie, což umožňuje práci šetrnější ke kloubům a s nízkou hlučností.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazový.
- Oba konce jsou opatřeny vyměnitelnými vložkami ze speciálního nylonu, který je velmi odolný proti opotřebení a nevyštípává se.
- Umožňuje šetrnou práci s nízkou hlučností a minimální silou.
- Přesné dávkování úderné síly.
- Řešení pro místa s omezeným přístupem.
- K dostání od průměru 20 mm do 50 mm.

### Oblasti použití

Montážní, opravárenské a údržbářské práce s omezeným přístupem

### Materiál

#### Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

### Montáž

Vyměnitelné nylonové vložky

### Další informace


### Další produkty

- Sada pokleповých tyčí/průbojníků, 4 ks

### Informace pro objednání

Ø		Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška						
		[mm]						
20	150	150 x 20 x 20		215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.