

SUPERCRAFT-vložky pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou

3508.045



Popis produktu

Nylonové vložky (série 3508) jsou s tvrdostí cca 73 Shore D velmi tvrdé. Tyto bílé polyamidové vložky nabízejí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Odolávají vysokým rázovým zatížením bezodrazových kladiv. Navíc jsou odolné proti olejům a tukům a používají se také u SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou, SUPERCRAFT-perlíků, průbojníků a poklepových tyčí.

Tyto vložky jsou k dostání od průměru 10 mm do 100 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SUPERCRAFT-vložka z nylonu (polyamid).
- Bílá.
- Tvrdá.
- Velmi odolná proti opotřebení.
- Bez vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu.
- Odolná proti olejům a tukům.
- K dostání od průměru 10 mm do 100 mm.

Materiál

Vložka

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
45	45 x 45 x 26	43	4030618301929	AAA905c002	21-04-91-06	3508.045

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.