

MAXXCRAFT-zámečnické kladivo • dle DIN 1041

3666.005



Popis produktu

Patentované pružné spojení mezi tělem a násadou zajišťuje citelné tlumení odrazu i hluku při maximálním přenosu síly úderu na obrobek, snížení únavy a šetření kloubů pracovníka díky nepatrným vibracím při úderu, ochranné pouzdro násady s gumovým opláštěním pro odražení nepřesných úderů.

Oblasti použití

Univerzální použití v průmyslu a obchodu, tj. všude tam, kde se doposud používala běžná zámečnická kladiva dle DIN.

Materiál



Hlava kladiva

- vysoce kvalitní speciální ocel, zápustkově kovaná

Násada

- Hickora

Informace pro objednání

Označení		Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
MAXXCRAFT 500	116 320	321 x 116 x 28,5	500	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.