

MAXXCRAFT-zámečnické kladivo · dle DIN 1041

3666.008



Popis produktu

Patentované pružné spojenie medzi telom a násadou zaisťuje citelné tlmenie odrazu i hluku pri maximálnom prenose sily úderu na obrobek, sníženú únavu a šetrenie kĺbov pracovníka díky nepatrným vibráciám při úderu, ochranné pouzdro násady s gumovým opláštěním pro odrazení nepřesných úderů.

Oblasti použití

Univerzální použití v průmyslu a obchodu, tj. všude tam, kde se doposud používala běžná zámečnická kladiva dle DIN.

Materiál

Hlava kladiva

- vysoce kvalitní speciální ocel, zápustkově kovaná

Násada

- Hickora

Informace pro objednání

Označení	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]		Obj. č.
MAXXCRAFT 800	131	350	3666.008

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.