

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-jemná; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3701.080



Popis produktu

Série SIMPLEX 3701 je oboustranně osazená modrou vložkou TPE-jemná (série 3201). Tato vložka je nejměkčí vložkou série SIMPLEX, je silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru, silně tlumící).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.

Oblasti použití

Pro velmi citlivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka dlaždic, pokládka přírodního kamene, montáž nábytku, sádrokartonové konstrukce, montáž oken a dveří, truhlářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Vložky

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø			Rozměry		Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]							
80	175	490			490 x 175 x 80	3290	4030618312338	AAA905c002	21-04-09-16	3701.080

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.