

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-střední; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

### 3703.050



#### Popis produktu

Série SIMPLEX 3703 je oboustranně osazená vložkami TPE-střední. Tato středně tvrdá, šedá vložka (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá vložka z gumového kompozitu (série 3202). Nezůstává ale nežádoucí černý oděr. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.

#### Oblasti použití

Pro choulostivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka přírodního kamene, sádkartonové konstrukce, montáž nábytku, pokládka dlaždic, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, montáž oken a dveří, truhlářské práce

#### Materiál

##### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

##### Vložky

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

##### Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

#### Informace pro objednání

Ø	[mm]	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		[mm]	[mm]						
50	135	335		335 x 135 x 50	1170	4030618303435	AAA905c002	21-04-09-16	3703.050

#### Shoda

##### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

##### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

##### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.