

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Měď; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu 3704.040



Popis produktu

Série SIMPLEX 3704 je oboustranně osazená měděnými vložkami. Tato vložka (série 3804) je nejtvrděší v sortimentu SIMPLEX a vytváří tak velmi silné úder, ale způsobem, který je šetrnější ve srovnání s ocelovým kladivem. Nahrazuje běžné měděné kladivo. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s měděnými vložkami na obou stranách (tvrdé).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 30 mm a 40 mm.
- Nahrazuje klasická měděná kladiva.

Oblasti použití

Pro velmi vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, stavbu zařízení, tvarování plechu, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Vložky

- Měď s plastovým pouzdrém
- tvrdé

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Montáž

Měděné vložky smí být montovány pouze do zesílených těl z temperované litiny!

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
40	115	325	325 x 115 x 40	1410	4030618300793	AAA905c002	21-04-09-16	3704.040

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.