

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Superplastik; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

### 3707.030



#### Popis produktu

Série SIMPLEX 3707 je oboustranně osazená vložkou superplastik. Tato nejprodávanejší vložka Halder je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3707.081).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s vložkami superplastik na obou stranách (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík.

#### Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, stavba plotu, zatlučení ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tvarování plechu, stavba montovaných domů, truhlářské práce, tesařské práce, montáž obrobků s ostrými hranami

#### Materiál

##### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

##### Vložky

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

##### Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

#### Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303497	AAA905c002	21-04-09-16	3707.030

#### Shoda

##### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

##### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

##### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.