

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Nylon; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3708.050



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3708 je oboustranně osazená nylonovými vložkami. Tato bílá vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdélší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3708.081).  
Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s nylonovými vložkami na obou stranách (bílé, tvrdé, odolné proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolné proti olejům a tukům).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík.

### Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

### Materiál

#### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

#### Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

#### Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

### Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
50	135	335	335 x 135 x 50		1240	4030618303565	AAA905c002	21-04-09-16	3708.050

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.