

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-jemná / nylon; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3718.030



Popis produktu

Série SIMPLEX 3718 je dostupná s kombinací vložek TPE-jemná / nylon. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm až 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / nylonu (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm až 80 mm.

Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø	90	300	Rozměry		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		453	4030618305880	AAA905c002	21-04-09-16	3718.030

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.