

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-jemná / měkký kov; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3719.030



Popis produktu

Série SIMPLEX 3719 je dostupná s kombinací vložek TPE-jemná / měkký kov. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr. Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm až 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / měkký kov (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm až 60 mm.

Oblasti použití

Vyrovňovací práce, konstrukce forem, stavba zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø	90	300	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]	[mm]						
30	90	300			300 x 90 x 34	482	4030618305927	AAA905c002	21-04-09-16	3719.030

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.