

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Gumový kompozit / plast; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3726.040



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3726 obsahuje kombinaci vložek z gumového kompozitu / plastu. Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Tato kombinace vložek pokrývá široké spektrum aplikací. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm. Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

### Oblasti použití

Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů

### Materiál

#### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

#### Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

#### Úderná vložka 2

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

#### Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

### Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
40	115	325	325 x 115 x 40	885	4030618306023	AAA905c002	21-04-09-16	3726.040

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.