

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-střední / superplastik; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3737.050



Popis produktu

Série SIMPLEX 3737 disponuje kombinací vložek TPE-střední / superplastik. Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr. Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm až 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm až 80 mm.

Oblasti použití

Pro velmi choulostivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládku dlaždic, pokládku přírodního kamene, montáž nábytku, sádkartonové konstrukce, montáž oken a dveří, truhlářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø	135	335	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]						
50	135	335		335 x 135 x 50	1185	4030618306160	AAA905c002	21-04-09-16	3737.050

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.