

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Měď / Plast; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3746.030



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3746 disponuje kombinací vložek z mědi / plastu. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Měděná vložka (série 3804) je nejtvrdější v sortimentu SIMPLEX a umožňuje tak velmi silné úder, přesto šetrnější než s ocelovým kladivem. Nahrazuje běžné měděné kladivo. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / mědi (tvrdá).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm a 40 mm.

### Oblasti použití

Pro velmi vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, stavbu zařízení, tvarování plechu, montážní, opravárenské a údržbářské práce

### Materiál

#### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

#### Úderná vložka 1

- Měď s plastovým pouzdrém
- tvrdé

#### Úderná vložka 2

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

#### Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

### Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		570	4030618306269	AAA905c002	21-04-09-16	3746.030

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.