

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Měď / superplastik; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3747.030



Popis produktu

Série SIMPLEX 3747 disponuje kombinací vložek z mědi / superplastiku. Měděná vložka (série 3804) je nejtvrděší v sortimentu SIMPLEX a umožňuje tak velmi silné úderu, přesto šetrnější než s ocelovým kladivem. Nahrazuje běžné měděné kladivo. Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm a 40 mm

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná) / měď (tvrdá).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm a 40 mm.

Oblasti použití

Pro velmi vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, stavbu zařízení, tvarování plechu, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Úderná vložka 1

- Měď s plastovým pouzdem
- tvrdé

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø	90	300	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]	[mm]						
30	90	300			300 x 90 x 34	567	4030618306283	AAA905c002	21-04-09-16	3747.030

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.