

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Plast / měkký kov; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3769.060



Popis produktu

Série SIMPLEX 3769 disponuje kombinací vložek plast / měkký kov. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm až 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / měkkého kovu (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm až 60 mm.

Oblasti použití

Konstrukce forem, stavba zařízení, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Úderná vložka 1

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
60	150	410	410 x 150 x 60	2015	4030618305095	AAA905c002	21-04-09-16	3769.060

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.