

SIMPLEX-násada ze skelného laminátu • s pryžovou rukojetí, pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny

3844.081

**Popis produktu**

SIMPLEX-násady série 3844 ze skelného laminátu jsou kombinovány se SIMPLEX-kladivy s měkkou vložkou s černým, zesíleným tělem z temperované litiny v průměrech od 30 mm do 80 mm. Tyto velmi stabilní násady s dlouhou životností jsou velmi odolné proti prasknutí. Tlumí vibrace, jsou ergonomicky tvarované a mají neklouzavé držadlo. Navíc mají hladký povrch a jsou anorganické (necitlivé na vlhkost). K dostání je rovněž 70 cm dlouhá násada pro perlik (pro tělo o průměru 80 mm).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-násady ze skelného laminátu pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny v průměrech od 30 mm do 80 mm
- Extra stabilní s dlouhou životností
- Mimořádně odolná proti prasknutí
- Tlumící vibrace
- Ergonomicky tvarovaná s protiskluzovým držadlem
- Hladký povrch
- Anorganická (necitlivá na vlhkost)
- K dostání také jako 70 cm dlouhá násada pro perlik

Materiál**Násada**

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Montáž

Násady ze skelného laminátu smí být montovány pouze do zesílených těl z temperované litiny!

Další informace**Další produkty**

- SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny

Informace pro objednání

Ø		Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška						
		[mm]						
80	700	700 x 41 x 41		790	4030618301561	EAC428c022	21-04-91-06	3844.081

Shoda**Vyhovuje RoHS**

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.