

## BASEPLEX-násada · pro BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou

3944.040



## Popis produktu

BASEPLEX dřevěné násady série 3944 mají ergonomický tvar a jsou lakované. Tyto jasanové násady se dobře chovají při úderu a jsou k dispozici jako náhradní násady pro BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- BASEPLEX dřevěné násady pro výměnu u BASEPLEX-kladiv s měkkou vložkou
- Jasan
- Ergonomický tvar
- Lakovaná
- Hospodárná a šetřící přírodní zdroje

## Materiál

- Dřevo

## Další informace

## Poznámky

Ergomický tvar, lak

## Informace pro objednání

Ø		Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
40/50	290	290 x 29 x 29	110	4030618304289	EAC428c022	21-04-09-32	3944.040

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.