

BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Nylon / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou

3968.025



Popis produktu

BASEPLEX je cenově přístupná produktová řada, která bezpochyby odpovídá vysokým nárokům na kvalitu firmy Halder. BASEPLEX řada 3968 obsahuje kombinaci vložek z acetátu celulózy / nylonu.

Červená vložka z acetátu celulózy je tvrdá a odolná proti olejům a tukům.

Bílá nylonová vložka je ještě o něco tvrdší než červená a kromě toho odolná proti opotřebení. Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku obsahuje ochranu násady proti úderu a technicky náročný držák pro vložky.

Dřevěná násada má ergonomický tvar a je lakovaná.

Vložky i násada jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:

- BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou s kombinací vložek z acetátu celulózy (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / nylonu (bílá, odolná proti opotřebení).
- Cenově přístupná produktová řada s osvědčenou kvalitou Halder.
- Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky.
- Ergonomicky tvarovaná, lakovaná dřevěná násada.
- Vložky a násada jsou vyměnitelné.
- K dostání od průměru 25 mm do 50 mm

Oblasti použití

Pro lehké až středně těžké použití, instalační práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Úderná vložka 2

- Acetát celulózy, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Zinkový tlakový odlitek

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
25	86	270	270 x 86 x 25		215	4030618304142	AAA905c002	21-04-09-16	3968.025

Příklad použití









Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.