

BASEPLEX-vložka • Nylon, bílá

3988.030



Popis produktu

BASEPLEX-vložka z nylonu (série 3988) je s tvrdostí cca 75 Shore D velmi tvrdou vložkou. Tato bílá vložka je ještě o něco tvrdší než červená a kromě toho odolná proti opotřebení. Je odolná proti olejům a tukům. Tato vložka je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:


- BASEPLEX-vložka z nylonu
- Bílá
- Tvrdá
- Odolná proti olejům a tukům
- K dostání od průměru 25 mm do 50 mm

Materiál

Vložka

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	33 x 33 x 26	18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	3988.030

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.