

## Čepy s kuličkami • jednočinné - dle NAS / MS17986

4212.B36



### Popis produktu

Čepy s kuličkami dle MS17986 / NAS1333-1343 se používají k rychlé fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Čepy s kuličkami (Quick Release Pins) jsou vyrobeny podle letecké normy MS / NAS a testovány podle NAS 1332.

Povrchová úprava:

- Všechny díly z nerez jsou pasivované podle AMS2700
- Všechny díly z eloxovaného hliníku podle MIL-A-8625

Tepelná úprava:

- Pouzdro: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
- Šroub: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
- Koule: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

### Materiál

#### Pouzdro

- Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

#### Šroub

- Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

#### Pružina

- Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM-A-313)

#### Držadlo

- Hliník, černá, elox - Slitina hliníku 380 (specifikace ASTM B85/B85)

#### Upevňovací kroužek

- Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM A-313/A313M)

#### Tlačítko

- Nerez, pasivovaná - CRES 303 (specifikace ASTM A484/484M)

#### Kulička

- Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 440C (specifikace AMS5630)

### Obsluha

Čepy s kuličkami, jednočinné samosvorné. Stisknutím tlačítka se kuličky odblokuje.

### Další informace

#### Poznámky

Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Jiné kombinace rozměrů a délek, které zde nejsou uvedeny a které odpovídají normě, lze vyrobit na přání zákazníka.



Nestandardní provedení dle poptávky.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

### Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

| Jmenovitý průměr<br>A | A       | A       | Upínací délka<br>L<br>+0,02<br>0 | Rozměry |            |      |      |      |      |      |      | Montážní otvor<br>max. | Pevnost ve střihu, ve dvou průřezích<br>min. | <br>min. max. |         | <br>[g] | Standardní popis               | Obj. č.  |
|-----------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|--|--|---------|--|--------------------------------|----------|
|                       | [palec] | [palec] |                                  | [palec] | B          | C    | D    | E    | F    | G    | H    |                        |  | K  | [palec] |  |                                |          |
| [palec]               | [palec] | [palec] | [palec]                          | ±0,005  | 0<br>-0,04 | max. | max. | max. | max. | min. | max. | [palec]                | [lbř]  | [°F]   | [g]     |  |                                |          |
| 1/4                   | 0,247   | 0,2485  | 3,6                              | 0,289   | 0,29       | 0,31 | 0,5  | 1,8  | 1,27 | 0,76 | 0,34 | 0,254                  | 9.200  | -65  | 200     | 40,3   | MS17986C436 /<br>NAS1334A5C36D | 4212.B36 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.