

Lanka • dle DAN80

4218.B20



Popis produktu

Lanka se používají jako ochrana proti ztrátě, např. u čepů s kuličkami. Lanka se vyznačují lehkostí a pružností.

Kromě standardních provedení vyrábíme také další varianty (různé délky) a provedení (typ [Obr.] 1 - 3) v souladu s normou. Volitelně jsou také k dispozici všechna provedení s kroužkem (mosaz, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20). Krátké dodací termíny jsou možné.

Materiál

Šňůra

- Nylon, bílá (dle MIL-C-5040 Typ III)

Kroužek (na klíče)

- Nerez (dle DAN191C20)

Kabelová koncovka

- Měď, cínovaná (dle DIN46237 4-6)

Izolátor

- Nylon (polyamid), žlutá

Další informace

Poznámky


Bližší informace dle poptávky.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Další produkty

- Lanka
- Lanka, dle NSA5732

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Informace pro objednání

Rozměry		Obj. č.
L		
+5		
-3		
[mm]	[g]	
s očkem / s očkem a kroužkem – obrázek 2		
200	5	4218.B20

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.