

Základové desky · pro paletu DIN 55201 EH 1000.800



Popis produktu

Materiál


- Ocel, tvrzená, broušená

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry






* Tyto tolerance platí pouze u volitelného vnějšího dorazu.
Rozteč drážek $40 \pm 0,01$.


Informace pro objednání

Systém	Rozměry									y [mm]	Počet T-drážek	[kg]	Obj. č.
	a	b ₁	b ₂	b ₃	c	d	l ₁	l ₂	l ₃				
V40	100	320	100	40	40	20	320	100	40	10	7 x 7	28	1000.800

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.