


## Podložky

EH 1007.400 - EH 1108.300




## Popis produktu

Tento nástavbový prvek je systémovým dílem upínacího systému s drážkami.

## Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Systém	Rozměry			Obj. č.
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	s	
V40	8,5	24,0	3	1007.400
V40	8,5	39,5	3	1007.500
V40	8,5	24,0	4	1007.600
V40	8,5	39,5	4	1007.700
V40	8,5	24,0	5	1007.800
V40	8,5	39,5	5	1007.900
V70/L12	13,0	39,5	3	1107.400
V70/L12	13,0	59,5	3	1107.500
V70/L12	13,0	39,5	4	1107.600
V70/L12	13,0	59,5	4	1107.700
V70/L12	13,0	39,5	5	1107.800
V70/L12	13,0	59,5	5	1107.900
V70/L12	13,0	39,5	10	1108.000
V70/L12	13,0	59,5	10	1108.100
V70/L12	13,0	39,5	20	1108.200
V70/L12	13,0	59,5	20	1108.300

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.