


Upínací tělesa

EH 1010.100 - EH 1110.100




Popis produktu

Tento nástavbový prvek je systémovým dílem upínacího systému s drážkami.

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry												Obj. č.
	b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	d ₂	[g]	
	[mm]												
V40	40	40	10	17,2	13	–	40	6,5	12,5	8,25	–	281	1010.100
V70	70	70	14	24,0	25	35	70	10,0	20,0	12,25	M12	1677	1110.100

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.