


Upínací tělesa

EH 1010.200 - EH 1110.300




Popis produktu

Tento nástavbový prvek je systémovým dílem upínacího systému s drážkami.

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry											Počet n	Obj. č.	
	b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	d ₂			
[mm]														
V40	40	80	10	17,2	20	-	40	6,5	12,5	8,25	-	2	587	1010.200
V40	40	120	10	17,2	20	-	40	6,5	12,5	8,25	-	4	1149	1010.300
V70	70	140	14	24,0	35	35	70	10,0	20,0	12,25	M12	2	3800	1110.200
V70	70	210	14	24,0	35	70	70	10,0	20,0	12,25	M12	4	5820	1110.300

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.