

Upínací tělesa

EH 1011.100 - EH 1111.100




Popis produktu

Tento nástavbový prvek je systémovým dílem upínacího systému s drážkami.

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	l ₂	Rozměry					d ₁	d ₂	Počet n	Obj. č.
						h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	[mm]				
V40	25	40	10	17,2	20	40	6,5	12,5	–	8,25	–	1	149	1011.100
V70	40	70	14	24,0	35	70	10,0	20,0	35	12,25	M12	1	1050	1111.100

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.