

Základové desky

EH 1100.300 - EH 1100.500



Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená


Další informace

Poznámky


Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry


1100.300



1100.400



1100.500




Rozteč drážek 70 ± 0,01.

Informace pro objednání

| Systém | Rozměry | | | | y [mm] | Počet T-drážek | [kg] | Obj. č. |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|------|----------|
| | b ₁ | b ₂ | l ₁ | l ₂ | | | | |
| V70 | 230 | 70 | 420 | 105 | 12 | 3 x 6 | 40 | 1100.300 |
| V70 | 300 | 140 | 490 | 140 | 12 | 4 x 7 | 65 | 1100.400 |
| V70 | 370 | 70 | 630 | 210 | 12 | 5 x 9 | 104 | 1100.500 |

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.