

## Výztužné úhelníky

EH 1120.400 - EH 1122.300




### Popis produktu

#### Materiál

- Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Systém	Rozměry						Poloha žeber	[g]	Obj. č.
	b	h <sub>1</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>			
V70	37	140	69	104	-	-	levý	1546	<a href="#">1120.400</a>
V70	37	200	69	104	139	174	levý	1820	<a href="#">1120.500</a>
V70	37	140	69	104	-	-	pravý	1450	<a href="#">1121.000</a>
V70	37	200	69	104	139	174	pravý	1840	<a href="#">1121.100</a>
V70	66	140	69	104	-	-	levý	2970	<a href="#">1121.600</a>
V70	66	200	69	104	139	174	levý	3753	<a href="#">1121.700</a>
V70	66	140	69	104	-	-	pravý	2970	<a href="#">1122.200</a>
V70	66	200	69	104	139	174	pravý	3466	<a href="#">1122.300</a>

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.