


Podložky pro vrtání • pevné

EH 1162.000 - EH 1162.300




Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry									Obj. č.	
	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	b_1	b_2	b_3	h		
V70/L12	68	22	13	22	9,5	18	8	13	25	92	1162.000
V70/L12	88	38	20	26	9,5	28	16	13	25	214	1162.100
V70/L12	98	40	20	31	9,5	38	24	13	25	321	1162.200
V70/L12	108	45	20	37	11,5	48	35	17	25	399	1162.300

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.