

Výztužné úhelníky

EH 1520.400 - EH 1621.700




Popis produktu

Materiál

- Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry				Počet závitů	[g]	Obj. č.
	b	h	d ₁	d ₂			
L12	37	140	12	M12	4	1688	1520.400
L12	37	200	12	M12	6	2167	1520.500
L16	66	140	16	M16	4	3121	1621.600
L16	66	200	16	M16	6	3642	1621.700

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.