

## Dorazy • se závitem k přišroubování

EH 1586.



### Popis produktu

#### Materiál


#### Vložky

- Tvrdokov

#### Základní těleso

- Nástrojová ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry													Obj. č.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub> -0,05	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		[g]
<b>závit k přišroubování, oboustranně – obrázek 1</b>														
M12	M5	-	40	20	2	44	28	18	18	21,4	11	11,0	379	1586.080
<b>rýhovaný a závit k přišroubování – obrázek 2</b>														
M12	M5	12	42	20	2	44	28	24	18	21,4	11	13,4	397	1586.081
<b>hladký a se závity pro přišroubování – obrázek 3</b>														
M12	M5	-	40	20	2	44	28	-	18	21,4	11	-	397	1586.082

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.