

Dorazy • prizmy horizontální EH 1586.




Popis produktu


Materiál

- Nástrojová ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	l ₁	Rozměry			b ₁ -0,05	h ₁	h ₂	[g]	Obj. č.
			l ₂ ±0,01	l ₃	[mm]					
Prizma horizontální, oboustranně – obrázek 1										
M12	8 – 20	40	–	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030	
Prizma horizontální a plochá – obrázek 2										
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031	

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.