


Podložky

EH 1617.400 - EH 1617.900




Popis produktu

Pro upínací systém s otvory L-12 budou použity podložky EH 1107.400 - 1108.300.

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry		[g]	Obj. č.
	d [mm]	s		
L16	39,5	3	24	1617.400
L16	59,5	3	62	1617.500
L16	39,5	4	30	1617.600
L16	59,5	4	79	1617.700
L16	39,5	5	40	1617.800
L16	59,5	5	99	1617.900

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.