

## Čelisti stupňovité EH 1701.




### Popis produktu

- Vysoké strany a stupňovité strany se závitem pro stupňovité lišty
- Upínací plocha broušená
- Závity na hladké straně pro stupňovité lišty a upevnění výměnných čelistí (Obj. č. 1701.250 -1701.280)
- Možnost upevnění stupňovitých lišt pomocí Click-systému (Obj. č. 1701.190 -1701.200) na obou stranách čelisti


### Materiál

- Ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

### Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry							Obj. č.	
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>Čelisti pevné – obrázek 1</b>									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100
<b>Čelisti pohyblivé – obrázek 2</b>									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

### Příklad použití



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
rozsah upnutí s <sub>1</sub>	0 - 62	0 - 182	0 - 312
rozsah upnutí s <sub>2</sub>	85 - 193	131 - 313	88 - 443

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.