

## Adaptační čelisti

EH 1701.




## Popis produktu

- Vysoká strana čelisti je tvrzená
- Závit pro upevnění výměnných čelistí (Obj. č. 1701.250 -1701.280)
- Broušené upínací plochy
- Možnost upevnění stupňovitých lišt pomocí Click-systému (Obj. č. 1701.190 -1701.200) na vysoké straně čelisti


## Materiál

- Ocel

## Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

## Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry							Obj. č.	
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>Čelisti pevné – obrázek 1</b>									
125	126	85	32	77	58	20	24	4	1701.140
<b>Čelisti pohyblivé – obrázek 2</b>									
125	126	80	32	52	58	20	24	4	1701.150

## Příklad použití



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
rozsah upnutí s <sub>1</sub>	66 - 126	71 - 243	66 - 376
rozsah upnutí s <sub>2</sub>	0 - 107	47 - 224	0 - 357

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.