

Čelisti • Měkká
EH 1701.


Popis produktu

- Pro vlastní výrobu speciálních čelistí
- Sešikmení umožňuje velmi dobrý přístup k obrobku

Materiál

- Tvárná litina (GGG 40)

Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry					Obj. č.
	b	l ₁	l ₂	h	c	
Čelisti pevné – obrázek 1						
125	124	101,5	95	58	24	4
Čelisti pohyblivé – obrázek 2						
125	124	94,5	42	58	24	4

Příklad použití



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
rozsah upnutí s ₁	0 - 30	0 - 150	0 - 280

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.