

## drapaký • hladké EH 1702.




### Popis produktu

- Opatřeno vrstvou z tvrdokovu pro upínání předobrobených nebo tvrzených obrobků


### Materiál

- Ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry h [mm]	 [g]	Obj. č.
7	22	1702.770

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.