

Čelisti nosné • výkyvné  
EH 1702.


## Popis produktu

- Pro uchycení různých elementů přítlačného upínání (Obj. č. 1703.300-1703.400), univerzální sady drapaků (Obj. č. 1702.600) a samostatných drapaků (Obj. č. 1702.710-1702.780)
  - Čelní plocha je využitelná jako upínací plocha (tvrzená a broušená)
- Nosná čelist, pohyblivá, výkyvná (Obj. č. 1702.200)
- Pro upínání nesouměrných obrobků
  - Pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch
- Dodávka **neobsahuje** elementy přítlačného upínání, univerzální sadu drapaků, ani samostatné drapaků.


## Materiál

- Ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

## Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry				Obj. č.	
	b	l [mm]	h	c		
<b>Čelisti pevné – obrázek 1</b>						
125	189	104	20	24	3	1702.100
<b>Čelisti pohyblivé – obrázek 2</b>						
125	189	97	20	24	3	1702.200

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.