

Čelisti nosné
EH 1702.


Popis produktu

- Pro uchycení různých drapáků (Obj.č. 1702.710-1702.780) nebo univerzální sady drapáků (Obj.č. 1702.600)
 - Pro třibodové upínání
 - Čelní plocha je využitelná jako upínací plocha (tvrzená a broušená)
- Dodávka neobsahuje univerzální sadu drapáků, ani samostatné drapáky.


Materiál

- Ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry				Obj. č.
	b	l [mm]	h	c	
Čelisti pevné – obrázek 1					
125	189	104	20	24	3 kg 1702.100
Čelisti pohyblivé – obrázek 2					
125	97	73	20	24	1200 g 1702.300

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.