

Sady pro přítlačné upínání • nízké

EH 1703.



Popis produktu

- Prvky přítlačného upínání jsou určeny k upínání a přítlačování hrubých, neobrobených, ale i předobrobených upínacích ploch k vodící dráze nebo k dodaným podpěrným čepům
- Tím mohou být obrobky přesně rovnoběžně s vodící dráhou upnuty a také obrobeny
- Přímý kontakt obrobku s podpěrnými čepy minimalizuje vibrace obrobku


Sada v praktickém kufru obsahuje:

- 4x Klínový držák, nízký (Obj. č. 1703.300)
- 4x Upevňovací šroub, nízký M10 x 30 mm (Obj. č. 1703.320)
- 4x Klínová vložka, 4-hrotá (Obj. č. 1703.340)
- 4x Klínová vložka, Microgrip (Obj. č. 1703.350)
- 4x Podpěra 23 mm (Obj. č. 1703.400)
- 4x Podpěra 34 mm (Obj. č. 1703.420)

Materiál

- dle poptávky

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Šířka čelistí [mm]	Rozměry						Obj. č.
	b	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	
125	24	20	11	21,7	4	23/34	1484

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.