

Klínové držáky • nízké

EH 1703.



Popis produktu

- Klínový držák, nízký pro vložení do nosných čelistí.
- Pro uchycení klínové vložky 4-hroté (Obj. č. 1703.340), Microgrip (Obj. č. 1703.350), potažené (Obj. č. 1703.360) a zaoblená (Obj. č. 1703.380).
- Upevňovací šrouby se objednávají zvlášť.

Materiál


Tělo

- Ocel, tvrzená

Šroub

- Ocel, zušlechtná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

b	d ₁	Rozměry			[g]	Obj. č.
		d ₂	h ₁	h ₂		
24	20	11	21,7	4	90	1703.300

Příslušenství

	l	d	[g]	Obj. č.
	[mm]	[mm]		
Upevňovací šrouby				
	30	M10	27	1703.320

Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.