

## 5-stranné čelisti

EH 1704.




### Popis produktu

- Obzvlášť pro 5-stranné obrábění
- Lepší přístup k nástrojům
- Upínací plochy broušené
- Závity pro stupňovité lišty
- Přesnost díky přitlačnému efektu
- Stabilita díky tvaru


### Materiál

- Ocel, plazmově nitridovaná

### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

### Informace pro objednání

Šířka čelisti [mm]	Rozměry															Obj. č.	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	a	c		[kg]
<b>Čelisti pevné – obrázek 1</b>																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
<b>Čelisti pohyblivé – obrázek 2</b>																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.