

Klínové držáky • pro 5-stranné čelisti

EH 1704.




Popis produktu

- Klínový držák pro montáž na 5-stranou čelist.
- K nasazení klínové vložky, 4-hroté (Obj. č. 1703.340), Microgrip (Obj. č. 1703.350) a potažené (Obj. č. 1703.360)
- Dodávka neobsahuje upevňovací šrouby M6 x 8 (Obj. č. 1704.600)

Materiál

- Ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

b	Rozměry		[g]	Obj. č.
	l [mm]	h		
24,15	11,8	21,45	28	1704.410

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.